



製品名	ホシザキ消毒保管庫
形名	HSB-5SC
電源	単相100V 50/60Hz 容量1.33kVA(13.3A)
電流	運転電流 12.8/13.0A
消費電力	定格消費電力 1.29/1.31kW
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法:オプション)
カゴ収納数	5カゴ(1列5段)
外形寸法	幅540×奥行540×高さ1880(~1910)mm
内形寸法	幅395×奥行470×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、片側開き(片面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンパ付) ファンモータ 100W、ヒータ1.2kW
放熱量	350/330W
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50~100℃調節可能
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5~180min調節可能
遅延運転時間制御	0~600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	過昇防止サーモ(手動復帰)
脚	樹脂製90~120mm調整可能
棚	パイプ棚5ヶ、棚受20ヶ
製品質量	84kg (梱包時 94kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅610×奥行660×高さ1936mm
オプション	転倒防止金具、食器カゴ
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 2. 元電源(過負荷保護付漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず過負荷保護付漏電遮断器を取付けてください。
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格電流20A、
定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
 3. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
 4. 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。(出荷時)
 5. 製品コード: H191

ホシザキ消毒保管庫 HSB-5SC

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2025.08.18 改訂日	作成日	2025.07.07	図番	D42740
				改訂 ①

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。